



## PS240 Beurer

Merk: Beurer  
Model: BEU75415

41,90€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Soft Grip-staoppervlak met aangename rubberen bekleding: zacht staoppervlak, antislip. Verlicht zwart display. Groot LCD-display. Cijferformaat: 33 mm. Elegante roestvrijstalen elementen. Draagkracht van 180 kg. Nauwkeurige indeling van 50 g. Snelstart.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Maximaal gewicht	180 kg
Nauwkeurigheid van het wegen	50 g

### Functies

Lichaamsanalyse	<input checked="" type="checkbox"/>
Meting spiermassa	<input checked="" type="checkbox"/>
Meting vetpercentage	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Veiligheid

Automatische  
uitschakeling



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN