



Weegschaal in glas GS 235 Beurer

Merk: Beurer
Model: BEU75732

30,90€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Het slipvaste oppervlak zorgt ervoor dat u aangenaam en veilig staat
- Onzichtbaar display: display wordt alleen weergegeven tijdens meting
- Modern matrixdisplay
- Elegant oppervlak met gematteerde tegelstructuur
- Weegschaaloppervlak van veiligheidsglas
- Cijferformaat: 27 mm
- Wisselen tussen weergave in kg/lb/st
- Capaciteit: 180 kg
- Gradering: 100 g
- Overbelastingsweergave
- Functie voor automatisch in- en uitschakelen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Steoreorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Gebruiksgemak | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Maximaal gewicht | 180. kg | Automatisch | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nauwkeurigheid van het wegen | 100 g | inschakelen bij opstappen | |
| Veiligheid | | | |
| Automatische uitschakeling | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Steoreorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |