



EAH-AZ40E-N Technics

Merk: Technics
Model: TECEAH-AZ40E-N

150,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

EAH-AZ40 earbuds bevatten Technics' legendarische geluidskwaliteit en bevatten superieure audio, uitzonderlijk comfort en kraakhelder belgeluid voor thuis, op het werk en onderweg. Geniet van een zeer betrouwbare geluidservaring met comfortabele earbuds

Hoor elk detail

Het unieke ontwerp van de Acoustic Control Chamber, Harmonizer en Driver van 6 mm van Technics bieden helder geluid met gevoel voor bereik en diepte. Verlies jezelf in vloeiende, gedetailleerde highlights en bass.

Spreek helder

Met 6 individuele microfoons en geavanceerde vermindering van ruis door wind, brengt de EAH-AZ40 jouw stem helder over bij elke oproep: JustMyVoice™-technologie isoleert en versterkt woorden terwijl het omgevingslawaai minimaliseert.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets

MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Stereorama

MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

*Functie in voortdurende ontwikkeling; wisselende omgevingsomstandigheden kunnen de prestaties beïnvloeden.

Comfortabele pasvorm bij elke stap

Compacte, lichte earbuds met comfortabele pasvorm; 4 maten siliconen oorstukken (XS, M, L en XL) bieden een aanpasbare pasvorm en zorgen voor meeslepend geluid met IPX4 waterbestendigheid*.

*Alleen de earbuds zijn compatibel met het IPX4-equivalent Oplaadstation niet inbegrepen.

Jouw geluid in stijl

Kies de kleur die het best bij jouw stijl past, met een mooie bijpassende oplaadcassette.

Beheers het geluid om je heen

Natuurlijke omgevingsmodus

Natuurlijke omgevingsmodus geven stemmen en andere omgevingsgeluiden volledig weer, wat zorgt voor een natuurlijker geluid vergelijkbaar met het helemaal niet dragen van een hoofdtelefoon. Geeft een breed scala aan geluiden weer, van lage tot hoge frequenties.

Aandachtsmodus

Aandachtsmodus vermindert ongewenst extern geluid zodat je goed de stemmen van mensen kunt horen. Perfect wanneer je aankondigingen op een vliegveld, enz. moet horen.

Jouw geluid gepersonaliseerd voor draagbaarheid gedurende de hele dag

Technics Audio Connect app*

De nieuwe Technics Audio Connect app* maakt koppelen eenvoudig, helpt bij het aanpassen van geluidsonderdrukking en geluidsmodusinstellingen aan jouw exacte specificaties en helpt bij het vinden van je hoofdtelefoon.

*Compatibel met smartphones en tablets die zijn uitgerust met Android™ 6.0 of hoger en die Google Play ondersteunen, of een iPhone®, iPad® en iPod Touch® die zijn uitgerust met iOS9.3 of hoger.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Lange batterijlevensduur

Tot 7,5 uur gebruiken op één keer opladen, met totaal opladen tot 25 uur in de compacte oplaadcassette. Snelladen voor 90 minuten afspelen. Haal je earbuds eenvoudig uit de cassette en laad ze ermee op.

Handige functies

Eén oor gebruiken

Met multipoint-koppelen kun je twee Bluetooth®-apparaten tegelijkertijd aansluiten.

Activering stemassistentie

Stemassistent-smartphonefuncties zoals Siri®, Amazon Alexa en Google Assistant kunnen worden geactiveerd door de aanraaksensor van de earbuds te bedienen.

IPX4 waterbestendig*

Met een IPX4-equivalent waterbestendigheid* zijn plotselinge regenbuien geen probleem.

*Alleen de earbuds zijn compatibel met het IPX4-equivalent Oplaadstation niet inbegrepen.

6 hoogwaardige MEMS-microfoons

Talk Main microfoon

Spraakmicrofoons vangen je stem actief terwijl omgevingsgeluid wordt verminderd met bundelvorming, voor een helder gesprek, zelfs in lawaaiëring omgevingen. Daarnaast bevat het windruisonderdrukking om luchttrillingen te onderdrukken.

Talk Sub microfoon

Spraakmicrofoons vangen je stem actief terwijl omgevingsgeluid wordt verminderd met bundelvorming, voor een helder gesprek, zelfs in lawaaiëring omgevingen. Daarnaast bevat het windruisonderdrukking om luchttrillingen te onderdrukken.

Voice Detection microfoon

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Stemdetectiemicrofoons detecteren of je spreekt, zodat omgevingsgeluiden niet naar de ontvanger worden gestuurd.

Talk Main microfoon

Spraakmicrofoons vangen je stem actief terwijl omgevingsgeluid wordt verminderd met bundelvorming, voor een helder gesprek, zelfs in lawaaierige omgevingen. Daarnaast bevat het windruisonderdrukking om luchttrillingen te onderdrukken.

Talk Sub microfoon

Spraakmicrofoons vangen je stem actief terwijl omgevingsgeluid wordt verminderd met bundelvorming, voor een helder gesprek, zelfs in lawaaierige omgevingen. Daarnaast bevat het windruisonderdrukking om luchttrillingen te onderdrukken.

Voice Detection microfoon

Stemdetectiemicrofoons detecteren of je spreekt, zodat omgevingsgeluiden niet naar de ontvanger worden gestuurd.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

USB-connectortype USB-A, USB-C

Algemeen

Draagwijze Oordopjes
hoofdtelefoon
Type oorkussen In-ear

Connectiviteit

Bluetooth 
Bluetooth-versie 5.2

Fysieke kenmerken

Gewicht 5 g
Kleur Goud, Roze
Kleur/Stijl Roségoud

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Materiaal

KUNSTSTOF /
ROESTVRIJ STAAL
Silicone

Type kunststof

Gebruiksgemak

Draadloos



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets

MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

Stereorama

MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN