

## Paris u'Select Manuele zoutmolen gelakt hout passierood 18cm Peugeot

Merk: Peugeot  
Model: PEU41229

52,90€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Paris u'Select MOULIN SEL 18 cm LAQUE ROUGE PASSION BOIS5,9cm

Manuele zoutmolen uit gelakt hout, passierood, u'Select, 18 cm

De iconische molen van Peugeot, het Paris model, is uitgevoerd in een verrukkelijke, stralende passierode kleur. Deze versie van de zoutmolen Paris u'Select 18 cm biedt tevens een uitstekende grip.

Een rode molen (moulin rouge) met passie

Perfekte afmetingen, iconisch silhouet, heldere en levendige kleur, deze manuele zoutmolen heeft het allemaal.

Naast zijn elegante en stralende look is de zoutmolen Paris u'Select 18 cm in passierode lak ook betrouwbaar en efficiënt. Hij is uitgerust met een stalen maalwerk met onbeperkte garantie en een gepatenteerd systeem met instelbare maalgraad dat een nauwkeurige en homogene maling van jouw zout garandeert. Deze manuele houten molen is volledig vervaardigd in Frankrijk.


- Vervaardigd in Frankrijk
- Stralende kleur en glanzende afwerking.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

- PEFC™-hout, afkomstig uit Franse bossen
- U'Select-systeem met instelbare maalgraad: 6 vooraf ingestelde maalgraden
- Zijn maalwerk heeft een levenslange garantie
- Molen met 5 jaar garantie
- Om droge zoutkristallen (steenzout) te malen die maximaal 4 mm groot zijn
- Klaar voor gebruik: inclusief zoutkristallen
- Niet gebruiken voor vochtig zeezout, zelfs niet als het gedroogd is

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Elektrisch		Hoogte	18 cm
		Kleur	Rood
		Materiaal	HOUT

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN