



## Latticia OT Melitta

Merk: Melitta  
Model: MEL6771774

**599,00€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Veel koffiefans dromen van melk-koffie-dranken zoals in hun favoriete café - maar dan heel eenvoudig thuis. De Melitta® Latticia® OT maakt dat nu mogelijk! Dankzij het nieuw geïntegreerde melksysteem - het LATTEperfection-systeem - zet u telkens gegarandeerd de lekkerste koffie! Zeer eenvoudig te gebruiken door de intuïtieve One Touch-bediening met gekleurde fototoetsen. Bovendien zorgen de Double Cup-modus en het XL-bonenreservoir en de XL-watertank voor zeer veel plezier bij het koffiedrinken. Genieten van koffie met één druk op de knop!

### LATTEperfection-systeem

Dubbel opgeschuimd, dubbel zo lekker: met het nieuwe LATTEperfection-systeem worden wensen ten aanzien van melkschuim met één druk op de knop werkelijkheid. Anders dan bij gewone, geïntegreerde melksystemen wordt de melk hier dubbel opgeschuimd. Het resultaat is heerlijk melkschuim met fijne poriën op precies de juiste temperatuur.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## One Touch

Nu kunt u Café Crème, Cappuccino en Latte macchiato direct selecteren met slechts één druk op de gekleurde fototoetsen. Ook melkschuim en heet water staan met One Touch comfortabel voor u klaar.

## XL-plezier bij het koffiedrinken

De Latticia® OT beschikt over een afneembare XL-watertank (1,5 l) en een XL-bonenreservoir (250 g) voor royaal genieten van koffie. Ondanks de beperkte breedte van slechts 20 cm biedt deze volautomatische koffiemachine voldoende ruimte om comfortabel twee koffie-melk-dranken tegelijkertijd te bereiden.

## Fluisterzacht maalwerk

U drinkt vers gemalen koffie – de anderen slapen door. Uw volautomatische espressomachine heeft een superstil, stalen, conische molen die de koffiebonen snel en geluidsarm maalt.

## Koffiesterkte en maalgraad

Voor uw individuele smaak kunnen de koffiesterktes (drie standen) en de maalgraad (vijf standen) worden ingesteld.

## Traploos de hoeveelheid aanpassen

De hoeveelheid kunt u zowel bij koffie- als bij koffie-melk-dranken traploos aanpassen. Omdat u ook glazen of extra grote mokken kunt gebruiken, kunt u de uitloop tot 135 mm in hoogte verstellen.

## Aromatisch koffieplezier

Dankzij de nieuwe pompbesturing wordt een ideaal afgestemde contacttijd van water en koffie mogelijk gemaakt. Van de twee klassiekers Espresso en Café Crème kunt u nu met nog beter ontplooid koffiearoma's genieten.

## Italian Preparation Process

Koffie? Melk? Schuim? Wat was ook alweer de volgorde? Wat fijn, wanneer u de originele Italiaanse recepten kent. Het slimme Italian Preparation Process voegt de ingrediënten gegarandeerd in de juiste volgorde samen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Anti-scratch

Het nieuw vormgegeven lekbakje beschikt over een druppelplaat van roestvrij staal met een geïntegreerd, hoogwaardig Anti-scratch-inzetstuk van kunststof.

## Quick & Clean

Wij adviseren na de bereiding van koffie-melk dranken een regelmatige reiniging. Met de nieuwe melksysteemreiniging "Quick & Clean" realiseert u hygiënische reinheid in twee eenvoudige stappen. Dompel de melkslang gewoon in een bakje met schoon leidingwater en start het reinigingsprogramma. Bovendien kunt u de melkeenheid zonder probleem demonteren en reinigen.

## Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

Uw volautomatische espressomachine geeft automatisch op het display weer, wanneer deze moet worden gereinigd of ontkalkt. Via de servicetoets krijgt u bovendien eenvoudig toegang tot het reinigings- en ontkalkingsprogramma, tot de instellingen voor de zettemperatuur en de waterhardheid, evenals tot de Auto Off-functie. Indien nodig, kunt u de complete zetgroep eenvoudig verwijderen. Dan wordt de binnenkamer van de machine toegankelijk en kunt u deze gemakkelijk schoonmaken.

## Compatibiliteit van de waterfilter

Opdat uw koffie nog beter smaakt, kunt u het beste een Melitta® Pro Aqua-waterfilter gebruiken. Uw volautomatische koffiemachine hoeft daardoor slechts eenmaal per jaar\* te worden ontkalkt. Kalkafzettingen in het watercircuit worden door de filter zo lang mogelijk vermeden. \* De opgave is gebaseerd op 120 ml vulhoeveelheid voor de kopjes, bij zes keer aftappen per dag en zes keer de filtervervanging overeenkomstig de gegevens op de machine.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	1.5 Liter	Kleur	Zwart
Soort koffie	Koffiebonen		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

Type  
espressomachine

Volautomatisch

#### Koffie

Automatisch	✓
Cappuccino	✓
Automatisch Latte macchiato	✓
Instelbare koffiesterkte en hoeveelheid	✓
Maximum kopjes per beurt	2

#### Melk

Functie voor melk opschuimen	✓
Melk opschuimen via melkreservoir	✓

#### Onderhoud & Reiniging

Automatisch reinigen (koffiedoorloop)	✓
Automatisch reinigen (melkdoorloop)	✓
Ontkalkingsfunctie	✓

#### Stroom

Vermogen	1450 W
----------	--------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN