



Profi Cappuccinatore voor microschuim Jura

Merk: Jura
Model: JUR24251

69,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Het multifunctionele pijpje is speciaal ontwikkeld voor de bereiding van koffiespecialiteiten met melk en melkschuim. Dankzij dit pijpje is de bereiding van overheerlijke latte macchiato, cappuccino of hete melk en melkschuim voor cacao een kinderspel.

In het eerste bereik schuimt het meerkamersysteem de melk in top barista kwaliteit op. De revolutionaire technologie voor fijn schuim zorgt voor melkschuim met fijne poriën met een lang aanhoudende consistentie, en maakt het genot tot een ongekend feest voor gehemelte én tong.

In het tweede bereik wordt de melk aangezogen en verwarmd.

In combinatie met de sublieme koffieresultaten gaan hierdoor deuren naar volkomen nieuwe dimensies van genot open. Een verschil dat niet alleen zichtbaar, maar tevens proefbaar is.

Voor een effectieve reiniging en een optimale hygiëne is de professioneel pijpje voor microschuim met een nieuwe vervangbare melkuitloop uitgerust. Om hygiënische redenen adviseren wij de vervangbare melkuitloop regelmatig

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

(om de ca. 2 maanden) te vervangen.


Revolutionaire technologie voor microschuim

Revolutionaire technologie voor microschuim, melkschuim met fijne poriën met een lang aanhoudende consistentie.

Eenvoudige reiniging

Nieuw: met vervangbare melkuitloop voor een effectieve reiniging en optimale hygiëne.

SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Elektrisch Opschuim methode	 Automatisch	Opwarm methode	Elektrisch
Fysieke kenmerken			
Kleur	Zilver		
Materiaal	roestvast staal		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN