



CLARIS Blue+ filterpatroon 3-pack Jura

Merk: Jura
 Model: JUR24231

45,99€



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Koffie bestaat voor ruim 98 procent uit water. De perfecte kwaliteit van het water is dan ook van cruciaal belang voor een volmaakt koffieresultaat. Met CLARIS Blue+ brengt JURA nog een omwenteling in de waterfiltratie teweeg. De technologie van de waterfilter zorgt voor een plus aan hygiëne in de koffie-volautomaat - en wel al in het waterreservoir. Met CLARIS Blue+ verhoogt u de bescherming, de productveiligheid en de levensduur van uw koffie-volautomaat. Voor elke dag perfect koffiegenot.

Altijd perfect koffiegenot dankzij TÜV-gecertificeerde hygiëne

JURA-koffiemachines werden als uiterst hygiënisch beoordeeld door de onafhankelijke, internationale keuringsinstantie TÜV Rheinland. Deze beoordeling bewijst dat JURA-onderhoudsmiddelen - die exact zijn afgestemd op de elektronisch gestuurde programma's - garant staan voor TÜV-gecertificeerde hygiëne, voor elke JURA-koffiemachine.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Kalk: stoorfactor en smaakbederver

Bij het verwarmen van water zet zich kalk af. De door kalk vernauwde leidingen leiden tot langere verwarmingstijden waardoor meer energie verbruikt wordt. Het kan zelfs leiden tot een complete uitval van de machine. Kalk is echter niet alleen schadelijk voor uw volautomaat, het beïnvloedt in negatieve zin ook het koffiegenot. Een kleine hoeveelheid kalk is goed voor de koffiesmaak, maar een teveel ervan geeft het water een nare bijmaak. Bovendien verhindert het een optimale ontplooiing van de koffiearoma's, deels als gevolg van de fluctuerende watertemperatuur.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal stuks	3 Stuks
Type filterpatroon	CLARIS Blue

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN