



## TR79A34B AEG

Merk: AEG  
 Model: AEGTR79G34B

**999,99€**



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

### PRODUCTINFORMATIE

De 8000 serie AbsoluteCare® droogkast maakt gebruik van warmtepomptechnologie en beheerst ook nauwkeurig de beweging en temperatuur van de droogtrommel, zodat wol niet krimpt en zijde haar vorm niet verliest. AbsoluteCare® herstelt waterdichtheid van outdoor kleding en is Woolmark Blue-gecertificeerd.

### ABSOLUTE CARE®. KRIMPT NIET, GEGARANDEERD\*

AbsoluteCare® gebruikt warmtepomptechnologie, in combinatie met nauwkeurige trommelbewegingen en temperaturen om je kleding veilig te drogen, zelfs je fijne was. Zorgt ervoor dat wol niet krimpt en zijde zijn vorm niet verliest. AbsoluteCare® herstelt waterdichtheid van outdoor kleding en is Woolmark Blue-gecertificeerd.

\*Vergelijkbaar met vlak drogen.

### MIX DRY. SORTEREN NIET NODIG. MAKKELIJK. DROOG KATOEN EN SYNTHETICA SAMEN\*

MixDry droogt moeiteloos, grondig en gelijkmatig synthetische en katoenen kledingstukken zonder overmatig of te

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

weinig drogen. Sorteren overbodig. De warmtepomptechnologie garandeert dat je wasgoed de exacte hoeveelheid warmte krijgt, waardoor het energieverbruik laag blijft.

\*Getest op een lading gemengde katoenen en synthetische stoffen tot 5 kg.

**HYGIËNPROGRAMMA VERWIJDEERT MEER DAN 99,9% VAN BACTERIËN EN VIRUSSEN\* TIJDENS HET DROGEN**  
Het door Swisatest gecertificeerde hygiëneprogramma droogt en ontsmet je wasgoed op meer dan 60 °C en verwijdert 99,9% van de bacteriën en virussen.\* Nu kun je met vertrouwen dekbedden, kussens en kleding drogen.

\*Getest op Candida albicans, bacteriofaag MS2 en Escherichia coli in een externe test in 2021 uitgevoerd door Swisatest Testmaterialien AG (testrapportnummer 20212038).

#### PRECISEDY, BESPAART TIJD EN ENERGIE. BESCHERMT JE KLEDING

De geavanceerde vochtigheidssensoren van PreciseDry helpen tijd en energie te besparen. Ze passen de tijd en het energieverbruik proportioneel aan op basis van de lading. Geven de juiste zorg aan elke lading, zodat kleding er langer op zijn best uit ziet en aanvoelt.

#### SENSIDRY® DROOGT JE KLEDING GELIJKMATIG, ZELFS OP LAGE TEMPERATUREN

SensiDry® gebruikt nauwkeurige sensoren om kleding gelijkmatig te drogen op lage temperaturen, zonder meer tijd te gebruiken. Stelt kleding alleen bloot aan de noodzakelijke hoeveelheid warmte voor mild drogen zodat kleding langer meegaat.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Trommelinhoud	9 kg	Droogresultaat	B
Type droogkast	Warmtepomp	Droogtijd (volledig geladen katoen)	239 min/cycle
		Energieklasse	A++
		Energieverbruik per cyclus	227 kWh
		Geluidsniveau	66 dB(A)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	700 W
Breedte	59.6 cm
Diepte	66.3 cm
Hoogte	85 cm
Kleur	Wit
Motor (merkspecifiek)	Dynamic inverter

### Gebruiksgemak

Uitgestelde start 


### Opties

Antikreuk 

### Garantie

Motor garantie (Jaar) 10

### Onderhoud & Reiniging

Aanduiding filter reinigen 

### Programma's

Aantal 10  
droogprogramma's  
Droogprogramma's Wol, Katoen, Outdoor, Hygiene, Opfrisprogramma voor zijde en wol, Mix EasyDry, Katoen eco, Beddengoed XL, Fijne was, Synthetica

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN