



## IMS Perfetta Filter Basket (21-23 g.) Solis

Merk: Solis  
Model: 70062

**24,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Het filterbakje is het hart van de espresso-extractie en is van grote invloed op het eindresultaat. Als je op zoek bent naar manieren om jouw koffie te verbeteren, is een premium filter voor jouw espressomachine een goed begin.

Het IMS premium filterbakje werd ontwikkeld in samenwerking met professionele barista's, internationale bedrijven en kwaliteitsbranders om aan de normen van zelfs de meest veeleisende fijnproevers te voldoen.

Dit enkelwandige tweekops filterbakje met een capaciteit van 21 tot 23 gram is gemaakt van roestvrij staal en wordt door IMS in Italië vervaardigd. De exclusieve en gepatenteerde perforatietechnologie zorgt voor de beste espressosmaak. Honderden microscopisch kleine, gelaserde gaatjes met een kegelvormige doorsnede maken de extractie van alle aromatische tonen mogelijk, terwijl de body en textuur van de cremalaag intact blijven.

Dit filterbakje is compatibel met de espressomachines van de Solis Perfetta-productlijn.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Verbeter jouw baristavaardigheden en maak elke dag geweldige koffie met het IMS Perfetta filter. It's just *perfetta*!

Meer informatie over Solis IMS Perfetta filterbakje 21-23 g

Elektrolytisch polijsten wordt gebruikt om het oppervlak te polijsten, bramen te verwijderen en de corrosiebestendigheid te verbeteren. De spiegelafwerking van het oppervlak voorkomt dat vuil zich vastzet, vergemakkelijkt het schoonmaken en laat de koffie ongehinderd door. Een filterbakje zonder koffieresten extraheert alleen versgemalen koffie, waardoor deze fase van het proces sneller en veiliger verloopt en zodoende altijd een optimaal resultaat garandeert.

Het cilindervormige filter met een versmalling aan de basis zorgt voor een compacte koffiepuck, wat resulteert in een betere extractie van de koffie en ruimte voor het koffievolumen.

De premium filters van IMS worden onderworpen aan relaminatie, een proces waarbij de perforatiebramen worden verwijderd en het geperforeerde gedeelte wordt gehard, waardoor het filterbakje resistenter en duurzamer wordt. Door recalibratie, een andere behandeling exclusief voor premium filters, is de diameter van de perforaties uniform om een constante afgifte te garanderen, zowel voor het hele oppervlak als voor de uitwisselbaarheid tussen de filters.

Evenwichtige extractie

Het filterbakje is ontworpen voor een evenwichtige koffie-extractie.

Uniek perforatieontwerp

Foto-geëtste microperforaties zorgen voor een consistente extractie van alle aromatische noten.

Professionele kwaliteit

Premium filterbakje van roestvrij staal, door IMS in Italië vervaardigd.

Eenvoudig te reinigen

De spiegelafwerking vergemakkelijkt het reinigen doordat vuil zich niet aan het filter kan hechten.

Optimale vorm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

De vorm van het filter creëert een compacte koffiepuuk die een gelijkmatige extractie bevordert.

Past perfect

Compatibel met de Perfetta espressomachines van Solis.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Elektrisch		Afwerking materiaal	roestvrij staal/RVS
		Kleur	Zilver
		Materiaal	roestvast staal
Onderhoud & Reiniging			
Vaatwasbestendig			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN