



## Perfetta Dosing Ring Solis

Merk: Solis  
Model: 90729

49,99€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Koffie is zeer kostbaar, vooral wanneer je investeert in het gebruik van de beste koffiebonen voor jouw dagelijkse koffie. Daarom wil je geen gemalen koffie morsen. Dat is waar de Perfetta Dosing Ring van pas komt: deze koffieaccessoire houdt alle gemalen koffie in de filterdrager, waardoor de doseerprecisie en de doseerconsistentie worden verbeterd.

De Solis Perfetta Dosing Ring is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, waardoor het een duurzaam en hygiënisch product is. De 8 ingebouwde magneten in combinatie met het gewicht van de robuuste doseerfunnel zorgen voor een stevige grip op de filterdrager, zodat deze tijdens het gebruik op zijn plaats blijft. De doseerring is ontworpen en ontwikkeld door Solis in Zwitserland.

Bij het malen kan er koffie op het aanrecht terecht komen in plaats van in het filter. De doseerfunnel vermindert de rommel op het aanrecht, waardoor je tijd bespaart bij het opruimen. Bovendien hoeft je geen koffie van de bovenrand van het portafilter te vegen voordat deze op de zetgroep wordt bevestigd. Minder verspilling van gemalen koffie biedt nog een ander belangrijk voordeel: een hogere doseernauwkeurigheid voor consistentere

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

resultaten, kopje na kopje.

Deze doseerring is geschikt voor de 54 mm filters van de Solis Perfetta espressomachines.

Verbeter jouw barista-vaardigheden en perfectioneer uw doseernauwkeurigheid voor elk kopje koffie. Het is gewoon *perfetta!*

Meer informatie over Solis Perfetta Dosing Ring

Dankzij het ontwerp van deze doseerring kun je de molen nog steeds bedienen door het portafilter tegen de maalknop aan te drukken. Het gepolijste oppervlak voorkomt dat gemalen koffie eraan blijft kleven, wat het reinigen van de doseerfunnel vergemakkelijkt.

Door het speciale formaat en de vorm van de trechter kan de Perfetta doseerring op het filter blijven zitten terwijl je aan het tampen bent. Zo komt de gemalen koffie tijdens het malen niet op het aanrecht terecht.

Reinig de doseerring indien nodig snel en gemakkelijk met de hand met een zachte, vochtige doek en milde zeep en je bent klaar voor je volgende perfecte espresso-shot.

De perfecte dosering

Houdt de gemalen koffie in de filter, waardoor de dosering nauwkeuriger wordt en het resultaat consistent.

Bespaart geld

Vermindert verspilling van gemalen koffie, waardoor geld wordt bespaard.

Stevige grip

8 ingebouwde magneten zorgen voor een goede grip op de filterdrager.

Malen met één druk op de knop

De molen kan nog steeds worden bediend als de portafilter tegen de maalknop aan wordt gedrukt.

Geschikt voor tampen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

Laat de doseerring aan het filter vastzitten om schoon te kunnen tampen.

Schoon malen

Je hoeft geen gemalen koffie van de bovenrand van de filterdrager te vegen voordat je deze op de zetgroep bevestigt.

## SPECIFICATIE


### Algemeen

Elektrisch 

### Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal roestvrij staal/RVS  
Kleur Zilver

### Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN