



FEE7671APM AEG

Merk: AEG
Model: AEGFEE7671APM

1.529,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

7000 GlassCare / Integreerbaar / 60 cm / A klasse / besteklade / 43 dB

Ook krachtige vaatwassers dienen voorzichtig met glaswerk om te gaan. Gelukkig heeft de bovenste korf in deze vaatwasser SoftGrips en SoftSpikes die je glazen stevig vasthouden en ervoor zorgen dat ze niet bekrast worden of breken.

SUPERIEURE REINIGING EN DE BESTE GLASWERKVERZORGING

Uw delicate glazen kunnen niet veiliger gereinigd worden dankzij de AEG SoftGrip en SoftSpikes, die uw glazen perfect vasthouden zodat ze niet beschadigd worden.

AANPASBARE RUIMTE EN HANDIGE REINIGING MET MAXIFLEX

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of met een afwijkende vorm. Flexibele verdelers en een maximale hoogte zorgen ervoor dat er plaats is voor eender welke lading. Vrijwel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

alles kan er in één keer in en wordt meteen gereinigd.

KRACHTIG AFWASSEN. MET SATELLITECLEAN®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.

VERWIJDEERT MEER DAN 99,9999% VAN ALLE BACTERIËN EN VIRUSSEN*

De ExtraHygiene-functie garandeert je een maximale reiniging met hygiënische zorg. Met de ExtraHygiene-functie wordt het water in de laatste spoelbeurt gedurende minstens 10 minuten verhit tot 69°C om alle vaat te ontsmetten en meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen te verwijderen

*Getest op Micrococcus luteus en MS2 bacteriofaag bij een externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport Nr. 20212029).

DE QUICKLIFT-KORF IS IN HOOGTE VERSTELBAAR, ZODAT HET VAATWERK BINNEN HANDBEREIK KOMT

Geniet van het efficiënte gemak dat de QuickLift-korf biedt. Zelfs bij een volledige lading met omvangrijke voorwerpen kun je de hoogte moeiteloos aanpassen, zodat je de vaat gemakkelijk kunt laden of verwijderen.

BOVENKORF IN HOOGTE VERSTELBAAR, OOK BIJ VOLLE LADING

Zelfs als de bovenkorf geladen is, kan je het niveau van de bovenkorf van jouw vaatwasser eenvoudig aanpassen aan de vaat in de bovenste of onderste korf.

*Foto ter illustratie. De korf op de foto is uitgerust met rubberen SoftSpikes en SoftGrip-klemmen om je glazen te beschermen. Dit is echter niet beschikbaar op alle modellen.

10 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR VAN JOUW TOESTEL

Registreer je toestel en geniet van 10 jaar garantie op de motor.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Aantal bestekken	14	Duurtijd eco-programma	4:30
Type vaatwasser	Integreerbaar	Energieklasse	A
		Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	54 kWh
		Geluidsniveau	43 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Waterverbruik eco-programma per cyclus	10.9
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Breedte	59.6 cm	Aanduiding resttijd	<input checked="" type="checkbox"/>
Diepte	58 cm	Aantal temperatuurstanden	4
Hoogte	81.8 cm	Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	optional
		Eindsignaal programma	<input checked="" type="checkbox"/>
		Uitgestelde start	<input checked="" type="checkbox"/>
Programma's		Uitrusting	
Aantal afwasprogramma's	9	Bestekschikking	Besteklade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN